

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264910; 264930; 264934 ir 264938.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvutėlių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 40 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: PCLNR

Tinkamos keičiamos plokštelės: CN..1204..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 50 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 27 mm

Techninis aprašymas

Svirtis	320612 P01
Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Spyruoklinis kaištis	320618 P01

Plokštelės dydis	12 mm
Pjovimo vieta	40 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PCLNR
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirties varžtas	320611 P01
Atraminė plokštelė	320610 P01
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01