

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264910; 264930; 264934 ir 264938.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvutė ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 25 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: CC.. 1204..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 32 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 17 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm

Keičiamų plokštelių varžtas	320620 S01
Bendras ilgis L	35 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Pjovimo vieta	25 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Torx varžtas Nr. 2 Tipas 2	320620 2
----------------------------	----------