

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 32 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 1204..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 40 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 22 mm

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	320620 S01
Pjovimo vieta	32 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Tinkamos keičiamosios plokštelės	CC.. 1204..

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Bendras ilgis L	35 mm
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Torx varžtas Nr. 2 Tipas 2	320620 2
----------------------------	----------