

Garant GRIDLINE

**Darbastalis su važiuokle, plotis 950 mm su buko Multiplex plokšte, 20×20G,  
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923644 1500
GTIN	4062406264925
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuoklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

**Spalva:**

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuoklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
--------------------------------------	--------

Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Aukštis	950 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Spintelės plotis	1300 mm
Darbastalio storis	50 mm
Svoris	173 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio gylis	750 mm
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

