

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus
Pjovimo vieta	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDQCL
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Bendras ilgis L	35 mm
Plokštelės dydis	11 mm

Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė