

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis su kairine atrama / stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 800/2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Plotis	600 mm
Durų aukštis	525 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Naudingasis aukštis stalčiams	150 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Svoris	50 kg
Durų skaičius	1
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Stalčių skaičius	2
Durų tvirtinimas	kairinis
Stalčių naudingasis plotis G	20
Naudingas plotis	550 mm
Aukštis	800 mm
Gylis	650 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis / durų aukštis 800/525 mm	927727 800/525
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10