

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis su kairine atrama / stalčiais, 20×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75  
Durų aukštis mm: 625  
Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis aukštis stalčiams	150 mm
Durelių naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų aukštis	625 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	Tekinimo laikiklis
Plotis	600 mm
Stalčių skaičius	2
Durų skaičius	1
Svoris	52 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Durų tvirtinimas	kairinis
Aukštis	900 mm
Naudingas plotis	550 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis / durų aukštis 900/625 mm	927727 900/625
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10