

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su durimis, individualiam komplektavimui su stalčiais, 12×20G,  
Aukštis / durų aukštis: 700/525mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas 16G su durimis, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

**Komplektacija:**

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Durų aukštis	525 mm

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas	1
Aukštis	700 mm
Plotis	400 mm
Naudingas plotis	350 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	75 mm
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Gylis	650 mm
Plotis G	12
Durų skaičius	1
Svoris	20 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Cinkuota lentyna Tipas 1	927515 1
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12