

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis su kairine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 600****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927617 600
GTIN	4062406265038
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

**Komplektacija:**

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Naudingas plotis	550 mm

Gylis	650 mm
Durų skaičius	1
Stalčių skaičius	0
Plotis	600 mm
Durų aukštis	525 mm
Naud. aukštis	525 mm
Aukštis	600 mm
Svoris	26 kg
Durų tvirtinimas	kairinis
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
---	-------------