

Garant GRIDLINE

Korpusas 24G su durimis su kairine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 900**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927617 900
GTIN	4062406265069
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliama galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

Komplektacija:

Durų aukštis mm: 800

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Durų tvirtinimas	kairinis
Naud. aukštis	800 mm

Plotis	600 mm
Durų aukštis	800 mm
Durų skaičius	1
Gylis	650 mm
Naudingas plotis	550 mm
Svoris	34 kg
Durelių naudingasis aukštis	800 mm
Stalčių skaičius	0
Aukštis	900 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
---	-------------