

Garant**Atsuktuvo antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio, Kryžminių įpjovų dydis: 2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 631619 2 |
| GTIN | 4062406265182 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Ilgis | 36 mm |
| Ø iš pavaros pusės | 12,5 mm |
| Kryžminių įpjovų dydis | 2 |
| Varžtų Ø | 3,1 - 5,2 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Perdavos profilis | Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė |

