

Garant

Prailgintas spiralinisgrąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 × bendras ilgis: 12,5X480mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 116245 12,5X480 |
| GTIN | 4062406264666 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai užgaląsta viršūnė.

Produktyvus, garais oksiduotas grąžtas gilių kiaurymių gręžimui. Būtina **dažnai šalinti drožles**.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su **120° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Koto Ø D _s | 12,5 mm |
| Bendras ilgis L | 480 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 330 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 311,3 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Nominalusis Ø D _c | 12,5 mm |
| Norma | DIN 1869 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 32 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 21 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 18 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 5 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 18 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |