

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/13**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264827 ST/13
GTIN	2050002059375
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 265060; 265065 ir 265076 (GARANT). Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410 (SwissTools).

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Pjovimo vieta	32 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCL
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus
Bendras ilgis L	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..

Duomenų lapai

Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė