

SWISS TOOLS

**Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Pjovimo vieta	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR
Plokštelės dydis	11 mm

Bendras ilgis L	40 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė