

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/13**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR
Bendras ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Pjovimo vieta	32 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė