

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/15**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SVQBR
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..

Pjovimo vieta	25 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė