

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/14**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	40 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Pjovimo vieta	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCL
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus

Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė