

SWISS TOOLS

## Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/16



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Produktų klasė	29D

### Aprašymas

#### Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 32 mm

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: SVQBR  
tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1604..

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragrėžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 40 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 22 mm

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	320626 S05/07
Darbinės dalies ilgis $L_3$	22 mm
Mažiausias pragrėžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SVQBR
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus

Bendras ilgis L	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Plokštelės dydis	16 mm
Pjovimo vieta	32 mm
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

---

## Priedai

Torx varžtas Nr. 2 Tipas 2	320626 2
----------------------------	----------