

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/17



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 40 mm

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: SVQBR

tinkamos keičiamosios plokštelės: VB.. 1604..

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$: 50 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 27 mm

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	320626 S05/07
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	50 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SVQBR

Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Pjovimo vieta	40 mm
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Torx varžtas Nr. 2 Tipas 2	320626 2
----------------------------	----------