

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,  
Aukštis / durų aukštis: 700/525mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927725 700/525
GTIN	4062406266127
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.  
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Svoris	26 kg
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Plotis	600 mm

Aukštis	700 mm
Gylis	650 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	75 mm
Naudingas plotis	550 mm
Durų tvirtinimas	dešininiai
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 50 mm	927800 50
Ištraukiama lentyna Tipas 1	927810 1
Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1	927815 1
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20	951020 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12