

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,
Aukštis / durų aukštis: 600/425mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927727 600/425
GTIN	4062406266134
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Durys su kairine atrama.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Gylis	650 mm
Svoris	26 kg
Plotis	600 mm

Durelių naudingasis aukštis	425 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	75 mm
Aukštis	600 mm
Naudingas plotis	550 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
---	-------------