

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,
Aukštis / durų aukštis: 800/425mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927727 800/425
GTIN	4062406266158
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Aukštis	800 mm
Svoris	31,8 kg
Plotis	600 mm

Durelių naudingasis aukštis	425 mm
Gylis	650 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
---	-------------