

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,
Aukštis / durų aukštis: 600/425mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 927725 600/425 |
| GTIN | 4062406266110 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su dešinine atrama.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.
Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|--------|
| Aukštis | 600 mm |
| Plotis | 600 mm |
| Durelių naudingasis aukštis | 425 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Durų tvirtinimas | dešininiai |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 75 mm |
| Svoris | 26 kg |
| Naudingas plotis | 550 mm |
| Gylis | 650 mm |
| Modelis | patiems susikomplektuoti |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 20x20G |
| Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |

Priedai

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20 | 951020 20 |
| Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12 | 927094 12 |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927800 75 |
| Ištraukiama lentyna Tipas 1 | 927810 1 |
| Stalčius Stalčių aukštis 50 mm | 927800 50 |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12 | 914226 KO12 |
| Tvirta cinkuota lentyna Tipas 1 | 927815 1 |