

Garant GRIDLINE

**Korpusas 24G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui, 20×20G,  
Aukštis / durų aukštis: 900/525mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927727 900/525
GTIN	4062406266172
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas 24G, su durimis savarankiškam reguliavimui, su stalčiais, lakštinio plieno konstrukcija. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. Durys su kairine atrama.

**Komplektacija:**

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **dažytos miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Dyd. 600/425 ir 700/525 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	900 mm
Svoris	35,3 kg

Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Plotis	600 mm
Gylis	650 mm
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	1 mm
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
---	-------------