

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ø D ₂	21 mm
Apskritimio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	12,55 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Serija	Power Q
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,74 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	36 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7