

Garant**GARANT Power Q Double greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių sistema su išskirtinai stabilium plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos reikšmingai prisideda prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU146715
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	2 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	52 mm
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	88 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Serija	Power Q
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,39 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 8	219799 8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP