

Garant
GARANT Power Q Double greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Įrankių sistema su **išskirtinai stabiliu plokštelių lizdu saugiam darbo procesui. Pjovimo jėgą mažinančios įrankių geometrijos** reikšmingai prisideda **prie pagrindinio veleno apkrovos sumažinimo.**

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,25 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	70 mm
Serija	Power Q
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s h_6$	32 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOMU094812

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Iškyšos ilgis L ₁	120 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1,2 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	27,55 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 7	219799 7
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP