

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	35 mm
Spyruoklinis kaištis	320618 P05
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus
Atraminė plokštelė	320610 P05
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Pjovimo vieta	32 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Svirties varžtas	320611 P05
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PDUNL

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Svirtis	320612 P05
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05