

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 32 mm

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: PDUNR

tinkamos keičiamosios plokštelės: DN.. 1506..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 40 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 22 mm

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Svirtis	320612 P05
Svirties varžtas	320611 P05
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Spyruoklinis kaištis	320618 P05

Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PDUNR
Plokštelės dydis	15 mm
Bendras ilgis L	35 mm
Pjovimo vieta	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	320610 P05
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05