

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 40 mm

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: PDUNR

tinkamos keičiamosios plokštelės: DN.. 1506..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 50 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 27 mm

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	320611 P05
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Spyruoklinis kaištis	320618 P05
Plokštelės dydis	15 mm
Bendras ilgis L	40 mm

Pjovimo vieta	40 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Svirtis	320612 P05
Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PDUNR
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atraminė plokštelė	320610 P05
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05