

SWISS TOOLS

## Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Produktų klasė	29D

### Aprašymas

#### Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	40 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus
Plokštelės dydis	15 mm
Pjovimo vieta	40 mm
Spyruoklinis kaištis	320618 P05
Atraminė plokštelė	320610 P05
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PDUNL
Svirtis	320612 P05
Svirties varžtas	320611 P05

Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

## Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05