



3/4 colio nuimama terkšlė, Kvadratinis veržlių raktas: 3/4in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	646300 3/4
GTIN	4018754013432
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Labai tvirta konstrukcija, perjungiamoji į dešininę ir kairinę eigą.

Paskirtis:

Kaip terkšlinis antgalis varomosioms dalims Nr. 645500 ir 645605, tačiau tinka ir kaip terkšlė dinamometriniams raktams su standžiu 3/4 colio keturbriauniu.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius	44
visas ilgis	106 mm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Produkto rūšis	Terkšlė