

Garant

Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm, Nuo kvadrato: 17mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290334 17 |
| GTIN | 4062406352295 |
| Produktų klasė | 29K |

Aprašymas**Pastaba:**

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikroдинį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naudingasis ilgis L_1 | 52 mm |
| Pjoviklio laikiklis Ø D_1 | 16 mm |
| Mažiausias pragrėžimo Ø D_{min} | 16 mm |
| Varžtas | 290399 3 |
| tinka keturbriauniams | 17 - 19 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 8,5 mm |
| Koto Ø | 25 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Koto ilgis L_5 | 100 mm |
| Kotas | Kombinuotas kotas |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |

