

## Garant

**Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm, Nuo kvadrato: 38mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	290334 38
GTIN	4062406352301
Produktų klasė	29K

## Aprašymas

### Pastaba:

- Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikroдинį indikatorių.
- Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.

## Techninis aprašymas

Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	20,5 mm
Koto Ø	32 mm
tinka keturbriauniams	38 - 50 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	38 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	140 mm
Varžtas	290399 3
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

