

**Mažas indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5IPmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	434031 12,5IP
GTIN	7640125680881
Produktų klasė	46A

**Aprašymas****Modelis:**

Mažiausias skaitmeninis indikatorius (korpuso Ø 45 mm) su patentuota, indukcinė matavimo sistema. Baterijos veikimo laikas > 3500 val. Įvairios funkcijos: ABS ir santykinis režimas, IŠANKSTINIS NUSTATYMAS. Su papildoma kregždės uodegos formos kreipiamąja kitoje pusėje.

**Funkcija:**

ABS ir santykinis režimas, PRESET. IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo su USB ir 9 kontaktų Opto RS232 serijine jungtimi ir kombinuotu išoriniu srovės šaltiniu Nr. 498951.

**Techninis aprašymas**

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Korpuso Ø	45 mm

Matavimo jėga	0,6 – 1,3 N
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Korpuso storis	22 mm
Kalibravimas	C1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,02 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Indikatorius

## Paslaugos

DAkkS kalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023010 12,5
KalibravimasLaikroдинis indikatorius analoginis 0,01 ir skaitmeninis 0,01 / 0,001 Maksimalus matavimo intervalas 12,5 mm	023000 12,5

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2