



Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arbs coliai): 4,2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122310 4,2 |
| GTIN | 4045197043528 |
| Produktų klasė | 12E |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122501.

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma HB: užsakyti Nr. 122315 .

Forma HE: užsakyti Nr. 122320 .

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D _c | 4,2 mm |
| Koto tolerancija | h6 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,14 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Norma | DIN 6537 K |

| | |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 17,7 mm |
| Danga | TiN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 120 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 75 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 70 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |