

Kroepelin
Längenmesstechnik

Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Produktų klasė	46Q

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Palenkiamo liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Greitam išorinių išdrožių, sienelių storio, plieno lakštų, vamzdžių, plėvelių ir t. t. matavimui.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Indikatoriaus Ø	65 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	80 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis

Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

DAkS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S