


Kroepelin
 Längenmesstechnik

Spartusis stormatis su laikrodiniu indikatoriumi, Matavimo ribos: 0-10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Produktų klasė	46Q

Aprašymas
Modelis:

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Palenkiamo liestuko atsilenkimas perduodamas laikrodiniam indikatoriui. Matavimo rezultatas matomas iškart.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Greitam išorinių išdrožų, sienelių storio, plieno lakštų, vamzdžių, plėvelių ir t. t. matavimui.

Techninis aprašymas

Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	35 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Padalos vertė	0,005 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 10 mm
Leistina paklaida	0,015 mm
Indikatoriaus Ø	65 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Matavimo prietaisai	analoginis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

DAkS kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas Išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S