

Kroeplin
Längenmesstechnik**Skaitmeninis spartusis stormatis su sferiniais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 0-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Produktų klasė	46Q

Aprašymas**Modelis:**

1 fiksuotas ir 1 palenkiamas liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. **Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.** Įvedus **išankstinio nustatymo vertes** galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR3.

Priedai pasirinktinai:

2 duomenų perdavimo kabelio adapteriai Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir 1 belaidis duomenų siųstuvai Nr. 498954 dyd. A5

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	2
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis)	80 mm
Matavimo antgalio ilgis apačioje Hf	24 mm
Matavimo antgalio ilgis viršuje Hb	24 mm

Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo jėga	1,1 - 1,6 N
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 20 mm
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio Ø	1,5 mm
Atkartojamumas	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, perjungiamo	0,001 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,002 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,005 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,02 mm
Padalos vertė, perjungiamo	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	C7
Produkto rūšis	Išoriniai greitieji liestukai

Paslaugos

DAkkS kalibravimas išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023460 S
Kalibravimas išorinis / vidinis liestukas Tipas S	023450 S

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas D1	497440 D1
-----------------------------	-----------

Prijungimo kabelis Tipas D2	497440 D2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Prijungimo kabelis Tipas USB2	497440 USB2
Sąsajos adapteris Tipas A2	498954 A2