


**Garant**
**XOMU094812ZZER, HB415, Tipas: UNI**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213036 UNI
GTIN	4062406266608
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

**Inovatyvi** keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$   
 Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p \max}$ : 2 mm

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT090416ZDSR
Kietlydinys	HB415
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,5 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\max}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	AlTiN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		