


Garant
XOMU146715ZZER, HB4020, Tipas: ST900


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213038 ST900
GTIN	4062406267117
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvi keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p \max}$: 3 mm

Pastūma f_z per dantį: 1,3 mm

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,5 mm
Pastūma f_z per dantį	1,3 mm
Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMU146715ZZER
Kietlydinys	HB4020
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	AlTiCrN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		