

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4130, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

**Inovatyvi** keičiamų plokštelių koncepcija dėl **dvipusių** 3-briaunių keičiamų plokštelių (2×3 pjovimo briaunos). **Našios** pjovimo medžiagos puikiam **ekonomiškumui**.

### Pastaba:

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	1,2 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMU146715ZZER
Kietlydinys	HB4130
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p \max}$	1 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$ .	3 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	AlTiCrN
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		