



Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2370



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø.

- **Su slydimo sankaba.**
- **Reguliuojamas sukimo momentas.**
- **Perjungiamo į dešininę / kairinę eigą.**

Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu atsuktuvų galvutėms E 6,3 (žr. Nr. 674205 ir toliau).

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Techninis aprašymas

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M5
Gamintojo pavadinimas	S2370
Darbinis triukšmas	83 dB(A)
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	6,3 mm
Svoris	0,9 kg
maksimalus sūkių skaičius	1300 min ⁻¹

Konstrukcija	Strypas
Sūkių momento ribos	2 – 6 Nm
maksimalus oro poreikis	240 l/min
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP
Antgalių laikiklis	F 6,3
Produkto rūšis	Suktuvai