



Skaitmeninių linijinio matuoklio liestukų rinkinys µFinder GT, Tipas: 31



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434718 31
GTIN	7630041143669
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamas, itin tikslių ptiemonių rinkinys lygiagretumui ir tiesumui matuoti, taip pat mašinų suderinimui kokybės kontrolės ir aptarnavimo srityse.

Tvirtas nešiojamas indikatorius su skale ir skaitmeniniu rodmeniu indukciniam matavimo liestukams. Aiškus nuskaitymas be klaidų, nes skalėje rodmuo labai aiškus. 5 kartų didinimo režimas. Labai ilgai veikia – virš 300 val. Optimaliai patogus darbas dėl ergonomiškos formos ir liečiamuoju ekranu.

- **Kampu judantis matavimo antgalis matavimams dviem kryptimis.**
- **Svirtys su rutuliniais guoliais su masės išlyginimu.**
- **Nuo susidūrimo saugo dvi praslystančios movos.**
- **Matavimo antgalis su kietlydinio rutuliuku – Ø 2 mm, pasukamas 180° kampu.**
- **Automatinis liestuko krypties keitimas nekeičiant ženklo.**
- **Korpusas su dviem kregždės uodegos formos juostelėmis.**

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant naudojimo instrukciją, nešiojamasis rodymo įrenginys TWIN-T10 Nr. 434716 dyd. T10, 4 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, mažas magnetinis matavimo stovas, lagaminas. Su baterija Nr. 434779 dyd. GT31.

Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Matavimo jėga	0,2 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo ašies eiga	0,3 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius