



Skaitmeninių linijinio matuoklio liestukų rinkinys μ Finder GT, Tipas: 22



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434718 22
GTIN	7630041143676
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamas, itin tikslių ptiemonių rinkinys lygiagretumui ir tiesumui matuoti, taip pat mašinų suderinimui kokybės kontrolės ir aptarnavimo srityse.

Tvirtas nešiojamas indikatorius su skale ir skaitmeniniu rodmeniu indukciniams matavimo liestukams. Aiškus nuskaitymas be klaidų, nes skalėje rodmuo labai aiškus. 5 kartų didinimo režimas. Labai ilgai veikia – virš 300 val. Optimaliai patogus darbas dėl ergonomiškos formos ir liečiamuoju ekranu. Universalus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Precizinis, kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnį tikslumą.**
- **Koto \varnothing 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Tiekimo sudėtis:

Įskaitant naudojimo instrukciją, nešiojamasis rodymo įrenginys TWIN-T10 Nr. 434716 dyd. T10, 4 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6, mažas magnetinis matavimo stovas, lagaminas. Su ašiniu matavimo liestuku Nr. 434777 dyd. GT22.

Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Matavimo jėga	0,63 N
Matavimo ašies eiga	1 mm
Maitinimas	Baterijos
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius