



Kabelių žirklys, rankenos su 2K apvaskalais izoliuoti pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 730355 160 |
| GTIN | 4003773085966 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Rankenos **izoliuotos iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Galvutė poliruota su pjautuvo formos ašmenimis. Tolygiai pjauna.

Rankenos kelių komponentų apvaskaluose.

Reikia mažiau jėgos: paeiliui pjauna per laidus ar sriegius dėl pakopinėmis geležčių. Pjauna kietus vario ir aliuminio kabelius iki $5 \times 4 \text{ mm}^2$

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių pjovimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus kaldintas įrankių plienas.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Pjovimo galia | 50 mm ² |
| visas ilgis | 160 mm |
| Kerpa iki Ø | 15 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Rankena | Daugiakomponentis apvaskalas |
| Produkto rūšis | Žirklys |

