



## Drėgnojo ir sausojo valymo siurblys AERO, Gamintojo pavadinimas: 21-21INOX



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Produktų klasė	07C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas ir našus **drėgnojo / sausojo valymo siurblys** su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. **Atskyrimo laipsnis > 99,9%**. Kompaktiškas universalus siurblys su Push & Clean **filtru valymo sistema**.

- **Su elektros lizdu ir automatiniu jungikliu elektriniam prietaisui prijungti (maks. 2000 W).**
- **Nerūdijančiojo plieno indas su rankena ir žarnos laikikliu.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu, drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET).

#### Pastaba:

Kiti apsauginiai siurbLIAI visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulksės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).

### Techninis aprašymas

Talpų tūris	20 l
Gamintojo pavadinimas	AERO 21-21 PC INOX
Įjungimo automatika	taip

Filtro išvalymas	Push & Clean filtro išvalymo sistema.
Plotis	400 mm
Ilgis	390 mm
Svoris	8,5 kg
Turbinų skaičius	1
Aukštis	525 mm
Siurbimo žarnos ilgis	2,5 m
Darbinis triukšmas	64 dB(A)
Laido ilgis	5 m
Naudojama galia	1250 W
Atskyrimo laipsnis	99,9 %
Oro srautas	60 l/s
Vakuumas	210 mbar
Žarnos Ø	32 mm
Ypatybė	Kompaktiška, nerūdijančiojo plieno talpa
Filtravimo sistema	PET filtro elementas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

## Priedai

Antgalis grindims, 400 mm pločio Gamintojo pavadinimas 3666	078555 3666
Ilginimo vamzdis iš aukštos kokybės plieno Gamintojo pavadinimas 8074	078556 8074