



Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80, Turinys: 20l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084205 20
GTIN	2050002042049
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva atitinka aukščiausius reikalavimus, nuplaunama vandeniu, klampumas pasirenkamas priklausomai nuo naudojimo pobūdžio.

Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

Paskirtis:

Universali **pjovimui** (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei **formos keitimui**. Būtina apdorojant **sunkiai perpjaujamas medžiagas**, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan. Idealiai tinka **spalvotiesiems metalams**.

Tinka ir tepimui mažais kiekiais, nes sudėtyje nėra mineralinės alyvos.

Techninis aprašymas

Modelis	Kanistras
Spalva	gelsva
Forma	skyst.
Talpa	20 l

Produkto rūšis

Pjovimo alyva / šlifavimo alyva