

**3M****Izoliacinė juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 19X6**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Produktų klasė	08M

## Aprašymas

### Modelis:

**3M Scotch® Super 88** ir **Scotch® Super 33+** – itin elastinga ir UV spinduliams atspari Premium lipni juosta, pasižyminti itin geromis elektrinėmis savybėmis ir atsparumu drėgmei, šarmams, daugeliui rūgščių ir tirpiklių.

### Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.  
Storis: 0,18 mm

## Techninis aprašymas

Storis	0,18 mm
Plotis	19 mm
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Sandėlio oro drėgmė	75 %
Gamintojo pavadinimas	Scotch® Super 33+
Laikymo temperatūra	10 - 27 °C

atsparus temperatūrai iki	-18 - 90 °C
Minimali naudojimo trukmė	60 mėnuo
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	atsparus drėgmei
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Ilgis	6 m
Yra pamušalas	ne
Spalva	juodas
Produkto rūšis	Lipni juosta