

Garant**Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, BT 30, Sriegiams: M1-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338106 M1-12
GTIN	4062406271251
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja iki 300%.
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Patikimas sriegiklio užspaudimas ER cangėje.
- Tvirtinimo kūgio radialinis mušimas patrono atžvilgiu < 3 µm.

Paskirtis:**Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 / 16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	43 mm
Ilgio kompensacija tempiant	1 mm

Sriegiams	M1 - M12
Ilgio kompensacija gniuždant	0,2 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	57 mm
Vidinis $\varnothing D_1$	20 mm
Tinka ER dydžiams	11 / 16
Laikiklis	BT 30
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40